

Frezuota dildė, plokščia buka, grubi, Ilgis be antgalio: 250mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	519110 250
GTIN	2050001696199
Produktų klasė	56B

Aprašymas

Modelis:

Frezuotos dildės su ypatingai **aštriomis** iš vientiso ruošinio išfrezuotomis pjaunančiosiomis briaunomis ir optimalios formos grioveliais drožlėmis. Jais lengvai numetamos netgi minkštų ir tepančių medžiagų drožlės. **Neužsiteršia.**

Plokščia buka, 3 pusės frezuotos.

Techninis aprašymas

Ilgis be antgalio	250 mm
Skerspjūvis	26x7 mm
Smulkumo laipsnis	grubus
Atstumas tarp dantų apie	3 mm
Forma	A
Produkto pavadinimo požymis	grubi
Norma	DIN 7264
medžiagai	lengviesiems ir minkštiems metalams, plastikui, medienai, odai ir t.t.
Produkto rūšis	Frezuota dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Alu Mg	tinka
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	tinka

Priedai

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 120 mm	519600 120
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 110 mm	519600 110
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm	519550 110
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 125 mm	519510 125
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm	519510 110
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 120 mm	519550 120
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 140 mm	519400 140
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20