

**Užtempiamo dildė 350×36×4,7 mm, Dantys: 1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	519200 1
GTIN	4007220016237
Produktų klasė	53B

Aprašymas**Modelis:**

Pjaunančiosios briaunos abejuose pusėse, išfrezuotos radialiniu būdu iš vientiso ruošinio; viršutinė pusė **išgaubta**, o – tai **apsaugo nuo subraižymų** dildės kraštais apdirbant detalę. Speciali pjaunančiųjų briaunų forma ir teigiamas pjovimo kampas užtikrina didelį darbo našumą.

Iš abiejų pusių iškaltas iškilumas.

Paskirtis:

Visų rūšių skardos apdirbimas, ypač **mašinų ir kėbulų gamyboje** bei **atliekant remonto darbus**. Šiomis užtempiamomis dildėmis išgaunami lygūs paviršiai, kuriuos galima iškart **dažyti be poliravimo**.

Techninis aprašymas

Atstumas tarp dantų apie	2,9 mm
Dantys	1
Smulkumo laipsnis	grubus
Skerspjūvis	36×4,7 mm
Bendras ilgis	350 mm
Produkto rūšis	Užtempiamo dildė

Priedai

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
--	---------------

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Reguliuojamas laikiklis užtempiamoms dildėms 350 mm Tipas KFH350	519215 KFH350
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20