

**Dildė medienai, plokščia buka, įkartos 2 (vidutinė), Ilgis be antgalio: 250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	519300 250
GTIN	4009215006858
Produktų klasė	56B

Aprašymas**Modelis:**

Ruošiniai apdirbami profilinio kalimo būdu ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis iki pat kraštų padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Po kruopščiausio apdirbimo šiluminiu būdu grūdinant šios aukštos kokybės medienos dildės **įgauna geriausias darbo savybes ir patvarumą.**

Plokščia buka**Techninis aprašymas**

Skerspjūvis	25×6,3 mm
Ilgis be antgalio	250 mm
Įkartos	įkartos 2 (vidutinė)
Forma	A
Norma	DIN 7263
Produkto rūšis	Brūžiklis medienai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		

Mediena

tinka

Priedai

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 110 mm	519600 110
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 120 mm	519600 120
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 125 mm	519510 125
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 140 mm	519400 140
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 120 mm	519550 120
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm	519510 110
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm	519550 110