



Užtempiama dildė 350×36×4,7 mm, Dantys: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	519200 2
GTIN	4007220016244
Produktų klasė	53B

Aprašymas

Modelis:

Pjaunančiosios briaunos abejose pusėse, išfrezuotos radialiniu būdu iš vientiso ruošinio; viršutinė pusė **išgaubta**, o – tai **apsaugo nuo subraižymų** dildės kraštais apdirbant detalę. Speciali pjaunančiųjų briaunų forma ir teigiamas pjovimo kampas užtikrina didelį darbo našumą.

Iš abiejų pusių iškaltas iškilumas.

Paskirtis:

Visų rūšių skardos apdirbimas, ypač **mašinų ir kėbulų gamyboje** bei **atliekant remonto darbus**. Šiomis užtempiamomis dildėmis išgaunami lygūs paviršiai, kuriuos galima iškart dažyti be poliravimo.

Techninis aprašymas

Dantys	2
Atstumas tarp dantų apie	2,5 mm
Smulkumo laipsnis	vidutinis
Skerspjūvis	36×4,7 mm
Bendras ilgis	350 mm
Produkto rūšis	Užtempiama dildė

Priedai

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
--	---------------

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Reguliuojamas laikiklis užtempiamoms dildėms 350 mm Tipas KFH350	519215 KFH350