

**Dildė medienai, pusapvalė, įkartos 1 (rupi), Ilgis be antgalio: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	519320 300
GTIN	4009215007206
Produktų klasė	56B

**Aprašymas****Modelis:**

Ruošiniai apdirbami profilinio kalimo būdu ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis iki pat kraštų padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Po kruopščiausio apdirbimo šiluminiu būdu grūdinant šios aukštos kokybės medienos dildės **įgauna geriausias darbo savybes ir patvarumą.**

**Pusapvalė****Techninis aprašymas**

Skerspjūvis	29×9 mm
Ilgis be antgalio	300 mm
Įkartos	įkartos 1 (rupi)
Forma	C
Norma	DIN 7263
Produkto rūšis	Brūžiklis medienai

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		

Mediena

tinka

**Priedai**

2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 120 mm	519600 120
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 120 mm	519550 120
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 160 mm	519400 160
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 125 mm	519510 125
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40