

Frezuota dildė, plokščia buka, grubi, Ilgis be antgalio: 350mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	519110 350
GTIN	2050001696212
Produktų klasė	56B

Aprašymas

Modelis:

Frezuotos dildės su ypatingai **aštriomis** iš vientiso ruošinio išfrezuotomis pjaunančiosiomis briaunomis ir optimalios formos grioveliais drožlėmis. Jais lengvai numetamos netgi minkštų ir tepančių medžiagų drožlės. **Neužsiteršia.**

Plokščia buka, 3 pusės frezuotos.

Techninis aprašymas

Skerspjūvis	36×7 mm
Ilgis be antgalio	350 mm
Smulkumo laipsnis	grubus
Atstumas tarp dantų apie	3 mm
Forma	A
Produkto pavadinimo požymis	grubi
Norma	DIN 7264
medžiagai	lengviesiems ir minkštiems metalams, plastikui, medienai, odai ir t.t.
Produkto rūšis	Frezuota dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Alu Mg	tinka
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	tinka

Priedai

Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 160 mm	519400 160
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 120 mm	519550 120
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 120 mm	519600 120
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 125 mm	519510 125
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40