

**Užtempiamą dildę 350×36×4,7 mm, Dantys: 3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	519200 3
GTIN	4007220016251
Produktų klasė	53B

**Aprašymas****Modelis:**

Pjaunančiosios briaunos abejuose pusėse, išfrezuotos radialiniu būdu iš vientiso ruošinio; viršutinė pusė **išgaubta**, o – tai **apsaugo nuo subraižymų** dildės kraštais apdirbant detalę. Speciali pjaunančiųjų briaunų forma ir teigiamas pjovimo kampas užtikrina didelį darbo našumą.

**Iš abiejų pusių iškaltas iškilumas.**

**Paskirtis:**

Visų rūšių skardos apdirbimas, ypač **mašinų** ir **kėbulų gamyboje** bei **atliekant remonto darbus**. Šiomis užtempiamomis dildėmis išgaunami lygūs paviršiai, kuriuos galima iškart **dažyti be poliravimo**.

**Techninis aprašymas**

Atstumas tarp dantų apie	2,2 mm
Smulkumo laipsnis	smulkus
Dantys	3
Skerspjuvis	36×4,7 mm
Bendras ilgis	350 mm
Produkto rūšis	Užtempiamą dildę

**Priedai**

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
---	--------------

Reguliuojamas laikiklis užtempiamoms dildėms 350 mm  
Tipas KFH350

519215 KFH350

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm

576000 100X25

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm

576000 115X40