

Frezuota dildė, plokščia buku galu, vidutinio rupumo, ilgis be antgalio: 250mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	519120 250
GTIN	2050001696229
Produktų klasė	56B

Aprašymas

Modelis:

Frezuotos dildės su ypatingai **aštriomis** iš vientiso ruošinio išfrezuotomis pjaunančiosiomis briaunomis ir optimalios formos grioveliais drožlėms. Jais lengvai numetamos netgi minkštų ir tepančių medžiagų drožlės. **Neužsiteršia.**

Plokščia buka, 3 pusės frezuotos.

Techninis aprašymas

Ilgis be antgalio	250 mm
Skerspjūvis	26×7 mm
Smulkumo laipsnis	vidutinio grubumo
Atstumas tarp dantų apie	2 mm
Forma	A
Produkto pavadinimo požymis	vidutinio rupumo
Norma	DIN 7264
medžiagai	plienui, plieno lydiniams, variui, žalvariui, bronzai ir t.t.
Produkto rūšis	Frezuota dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Plienas <900 N/mm ²	tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka

Priedai

Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 120 mm	519550 120
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 125 mm	519510 125
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm	519510 110
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm	519550 110
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 110 mm	519600 110
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 140 mm	519400 140
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 120 mm	519600 120