

PHOTONIC
you will see**LED šaltos šviesos šaltinis, Tipas: F1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	492242 F1
GTIN	2050002047051
Produktų klasė	49K

Aprašymas**Modelis:**

Labai stipraus apšvietimo, pritemdomas šaltos šviesos šaltinis su ilgo eksploatavimo (>30000 val.) ir energijos taupymo LED technologija (5800 K). Tvirtas metalo korpusas, stabiliai stovintis ir sudedamas vienas ant kito. ESD lizdas, skirtas nukreipti statinį krūvį. Itin ryškus taškinis apšvietimas. Pasyvus aušinimas, veikia labai tyliai ir nevirbuoja.

Tiekimo sudėtis:

LED šaltos šviesos šaltinis, dvigubi lankstūs optinio pluošto laidai (4,5 mm, ilgis 550 mm) su įmontuotu fokusavimo lęšiu. Su tarptautiniu maitinimo bloku (100 – 240 V).

Priedai pasirinktinai:

Halogeno filtras Nr. 492244 dyd. FILTER, kojinis jungiklis Nr. 492244 dyd. SWITCH ir skerspjuvio keitiklis Nr. 492244 dyd. LINE.

Pastaba:

Kitų optinio pluošto laidų, žiedinių tarpų apšvietimo elementų ir kitų priedų galite įsigyti pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Svoris	0,5 kg
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Šviesos atidavimas panašus į halogeno	100 W

Naudojama galia	22 W
Apšvietimo spalvinė temperatūra	5800 K
Bendras plotis	110 mm
Bendras aukštis	175 mm
Bendras ilgis	196 mm
Apšvietimo stiprumas	350 lm
Produkto rūšis	Apšvietimo elementas matavimo priemonei

Priedai

Priedai LED šaltos šviesos šaltiniui Tipas SWITCH	492244 SWITCH
Priedai LED šaltos šviesos šaltiniui Tipas LINE	492244 LINE
Priedai LED šaltos šviesos šaltiniui Tipas FILTER	492244 FILTER