

**Vaizdo endoskopas su lanksčiu zonu, Ø 5,5 mm, Zondo ilgis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	492925 2000
GTIN	4045197511812
Produktų klasė	42L

Aprašymas**Modelis:**

Pagrindinis prietaisas su 3,5 colio LCD monitoriumi. Priartinimo režimas (1,5×), nuotraukos ir vaizdo įrašai saugomi SD atminties kortelėje. USB ir AV išėjimas perkelti duomenims. Įmontuota, įkraunama ličio baterija (3,7 V).

Tiekimo sudėtis:

Tvirtas, vandens ir dulkių nepraleidžiantis transportavimo lagaminas. SD atminties kortelė, maitinimo blokas (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz), Nr. 492958 USB duomenų perdavimo kabelis, AV kabelis, valymo rinkinys, ličio jonų akumuliatorius Nr. 492926.

Su 1 zonu Nr. 492938 dyd. 2000 (IP67), prisukamu zondo veidrodėliu Nr. 492950 (70°, 90°, 110°) ir magnetu.

Techninis aprašymas

Ilgis	207 mm
Zondo ilgis	2000 mm
Svoris	0,558 kg
Plotis	118 mm

sufokusavimo gylis	16 – 60 mm
Ekranų raiška	320×240 px
Aukštis	38 mm
Kameros raiška	640×480 px
Įrašymo formatas	JPEG / AVI (30 fps)
Darbinė temperatūra	0 - 50 °C
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Zondo Ø	5,5 mm
Produkto rūšis	Endoskopas

Priedai

Tinklo adapteris endoskopui	492958
Lankstus endoskopinis zondas Zondo ilgis 2000 mm	492940 2000
Lankstus endoskopinis zondas Zondo ilgis 2000 mm	492938 2000
Pusiaus standus endoskopinis zondas Zondo ilgis 1000 mm	492936 1000
Lankstus endoskopinis zondas Zondo ilgis 1000 mm	492942 1000
Ličio jonų baterija	492926
Pusiaus standus endoskopinis zondas Zondo ilgis 1000 mm	492934 1000