

**HOLEX****Vaizdo endoskopas Vaizdo endoskopas su matavimo tinklelio rodmenimis ir lanksčiu zonu, Ø 5,5 mm, Zondo ilgis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	492928 2000
GTIN	4045197565419
Produktų klasė	42L

**Aprašymas****Modelis:**

Pagrindinis prietaisas su 3,5 colių LCD monitoriumi ir 2 m ilgio lanksčiu zonu (Ø 5,5 mm, žiūrėjimo kryptis 0°). Tvirta, vandeniui atspari zondo galvutė (IP67) iš nerūdijančiojo plieno. Priartinimo režimas (2x), veidrodžio režimas (Mirror). Projekcijos skylės kampas 60°, kontrastingumo ir šviesumo reguliavimas, nespaltoto vaizdo režimas kontrastingesniems vaizdams, nuotraukas ir vaizdo įrašus galima išsaugoti SD atminties kortelėje, USB ir AV išėjimas duomenų ir vaizdų perdavimui. Zondas su stipriai šviečiančiomis LED lemputėmis, 0° nukreiptomis pirmyn, ir šoninėmis LED lemputėmis 90° žiūrėjimo kryptimi.

**Šoninių LED režimas:** Naudojant prisukamą zondo veidrodėlį (110°) ir suaktyvintus šonines LED lemputes, iš vaizdo pašalinami trikdantys atspindžiai.

**Matavimo tinklelio režimas:** objekto matavimas ant ekrano paviršiaus matavimo jutikliais. Matavimo lauko dydis 20x15 mm.

**Apšvietimo režimas:** valdymo mygtukai vaizdo šviesinimo įjungimui ir išjungimui. Naudojami didelėse erdmėse ir / arba labai tamsioje aplinkoje.

**Vaizdo pasukimas:** 90° vaizdo pasukimas pagal laikrodžio rodyklę valdymo mygtukais.

**Paskirtis:**

Pvz., greitai suvirinimo siūlių patikrai. Klaidas galima pamatuoti apžiūros metu.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 zonu Nr. 492940 dyd. 2000 (IP67), transportavimo lagaminu, prisukamu zondo veidrodėliu (110°), SD atminties kortele, matavimo jutikliu, USB duomenų kabeliu, valymo rinkiniu ir 4 baterijomis Nr. 081551 dyd. LR6.

## Techninis aprašymas

Aukštis	55 mm
Plotis	123 mm
Zondo ilgis	2000 mm
sufokusavimo gylis	16 – 60 mm
Ilgis	275 mm
Ekranai raiška	320×240 px
Svoris	0,37 kg
Kameros raiška	640×480 px
Įrašymo formatas	JPEG / AVI (30 fps)
Darbinė temperatūra	0 - 60 °C
Baterijų kiekis	4
Įmontuotų baterijų Nr.	081551 LR6
Maitinimas	Baterijos
Zondo Ø	5,5 mm
Produkto rūšis	Endoskopas

## Priedai

Pusiau standus endoskopinis zondas Zondo ilgis 1000 mm	492936 1000
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
Lankstus endoskopinis zondas Zondo ilgis 2000 mm	492940 2000
Lankstus endoskopinis zondas Zondo ilgis 1000 mm	492942 1000
Pusiau standus endoskopinis zondas Zondo ilgis 1000 mm	492934 1000