



Kampinis poliruoklis WPO, Tipas: 72214950



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077712 72214950
GTIN	4014586862743
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

- Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas optimaliam uždėto įrankio naudojimui.
- Su užveržimo kaiščiu galima naudoti kaip visavertę poliravimo mašiną išilginiams darbams.
- Pastovus sūkių skaičius esant bet kokiai apkrovai.
- Savaiminio paleidimo blokas, apsaugantis nuo netyčinio įsijungimo po elektros dingimo.

Tiekimo sudėtis:

Fein kampinis poliruoklis WPO 14-25E, papildoma rankena. 1 lagaminas, 1 laikiklis (pasukamas), apsauginė apkaba, užveržimo kaištis volams ir ritiniams su pleištiniais grioveliais (100 mm), elastinis šlifavimo volas, (100×100 mm, 60 grūdėtumo), plokštelinis neaustinės medžiagos volas (100×100 mm, 180 grūdėtumo), atraminė lėkštelė su lipnia dalimi (Ø 115 mm, M14), 1 šlifavimo diskas su banguotomis klostėmis iš neaustinės medžiagos 30×150 mm, užveržimo kaištis 15-50 mm, 10 neaustinės medžiagos šlifavimo diskų su lipuku (Ø 115 mm glotnūs).

Priedai pasirinktinai:

Standartinis rinkinys paviršiams, Nr. 077718 dyd. F, poliravimo rinkinys profiliams, Nr. 077718 dyd. S, poliravimo rinkinys, Nr. 077718 dyd. P, rinkinys vamzdžiams, Nr. 077718 dyd. R.

Techninis aprašymas

Naudojama galia	1200 W
-----------------	--------

Gamintojo pavadinimas	WPO prad. rinkinys nerūdij. plienui
Svoris	2,4 kg
Įrankio tvirtinimo laikiklis	M14
maksimalus poliravimo įrankio Ø	250 mm
maksimali vibracija pagal EN	3,5 m/s ²
Sūkių skaičiaus diapazonas	900 - 2500 min ⁻¹
Pakuotė	Lagaminas
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Poliruoklis

Priedai

Nerūdijančiojo plieno rinkinys WPO kampiniam poliruokliui Tipas S	077718 S
Nerūdijančiojo plieno rinkinys WPO kampiniam poliruokliui Tipas F	077718 F
Nerūdijančiojo plieno rinkinys WPO kampiniam poliruokliui Tipas R	077718 R