



Šlifavimo juosta su keraminiais grūdeliais XK870X, 150×2000 mm, Grūdėtumas: 120



Užsakymo data

Užsakymo numeris	558430 120
GTIN	4018875377628
Produktų klasė	56V

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo juosta XK870 su pasigalandančiais **keraminiais grūdeliais (CER)** yra produktyvi ir patvari. Papildomas aktyvaus šlifavimo savybių turintis sluoksnis (**TOP Size**) užtikrina šaltą šlifavimą ir padidina pjovimo produktyvumą.

X audinys (tvirtas) skirtas šlifavimui **stacionariomis šlifavimo staklėmis** su didele prispaudžiamąja jėga.

Paskirtis:

Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.: **nerūdijančiajam plienui, nikelio lydiniams, chromui**, titanui, aliuminiui.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	120
------------	-----

Serija	XK870X
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdėliai
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis	150 mm
Šlifavimo juostos ilgis	2000 mm
Produkto pavadinimo požymis	150×2000 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka	35-40 m/s	
Plienas <900 N/mm ²	tinka	32-38 m/s	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	20-25 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	32-38 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	25-30 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	20-25 m/s	H
INOX	tinka	18-30 m/s	
Ti	ribotai tinka	10-20 m/s	
Ketus (G)	tinka	30-45 m/s	K
CuZn	ribotai tinka	35-45 m/s	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		