



## Precizinė plokščioji dildė, normali, ilgis be antgalio mm / šveicariško tipo įkartos: 200/1



### Užsakymo data

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Užsakymo numeris | 521100 200/1 |
| GTIN             | 613548064542 |
| Produktų klasė   | 53B          |

### Aprašymas

#### Modelis:

**Šveicariškos precizinės dildės** atitinka aukščiausius formos ir įkartų tikslumo, našumo ir patvarumo reikalavimus. Specialus plienas, kurio kietis **65-66 HRC**. Priešingai nei dildžių dirbtuvėms, šių dildžių forma tiksliai pritaikyta apdirbimo paskirčiai, **šiek tiek gaubta**, su specialaus lenkto profilio įkartomis ir dideliu įvairaus įkartų rašto pasirinkimu. Todėl dildės naudojamos ekonomiškai ir išgaunamas tolygus paviršius.

**3 pusės rautytos.**

### Techninis aprašymas

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Skerspjūvis                  | 14,5×4,5 mm     |
| Ilgis be antgalio            | 200 mm          |
| atitinka vokišką įkartų tipą | 3               |
| Produkto rūšis               | Precizinė dildė |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | tinka     |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka     |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka     |                |           |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Plienas <60 HRC | tinka         |
| Plienas <67 HRC | ribotai tinka |
| INOX            | tinka         |
| Ti              | ribotai tinka |
| Ketus (G)       | tinka         |
| CuZn            | tinka         |
| Plastikas, GFK  | tinka         |
| Mediena         | tinka         |
| Uni             | ribotai tinka |

## Priedai

|  |               |
|--|---------------|
| Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 100 mm         | 519510 100    |
| Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| 2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 110 mm    | 519600 110    |
| Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |
| Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 120 mm         | 519400 120    |
| Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm         | 519510 110    |
| Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm         | 519550 110    |
| 2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 120 mm    | 519600 120    |