



## Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) ZK713X, 50×3500 mm, Grūdėtumas: 40



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	558350 40
GTIN	4018875128268
Produktų klasė	56V

### Aprašymas

#### Modelis:

**Didelio našumo šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)** efektyvesniam medžiagos nuėmimui. Cirkonio korundas patsgalandasi, todėl, lyginant su elektrokorundu, jo **patvarumas didesnis, pjovimas našesnis**, o paviršiaus kokybė išlieka tokia pat.

X audinys (tvirtas) skirtas dideliame kiekiu medžiagos nuimti stacionariomis staklėmis.

#### Paskirtis:

Visų **plienų ir jų lydinių, ketaus** taip pat spalvotųjų metalų apdirbimui.

#### Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526ir toliau.

### Techninis aprašymas

Grūdėtumas	40
Serija	Dantų forma ZK713X
Šlifavimo priemonių kodas	ZA

Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis	50 mm
Šlifavimo juostos ilgis	3500 mm
Produkto pavadinimo požymis	50×3500 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka	35-40 m/s	
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	32-38 m/s	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20-25 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	32-38 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	25-30 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	20-25 m/s	H
INOX	tinka	18-30 m/s	
Ti	tinka	10-20 m/s	
Ketus (G)	tinka	30-45 m/s	K
Mediena	tinka	23-26 m/s	
sausasis	tinka		