



## VALTITAN precizinė plokščia dildė, Ilgis be antgalio mm / šveicariško tipo įkartos: 250/0



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	520150 250/0
GTIN	613548062111
Produktų klasė	53B

### Aprašymas

#### Modelis:

**Labai naši precizinė dildė VALTITAN** ypatingai patvari, nes paviršiaus kietumas – **1200 HV**. Specialus įkartų profilis neleidžia dildėms pasidengti drožlėmis. Aukščiausias našumas ir patvarumas. Beveik nerūdijančios, todėl jas galima naudoti ir rūdis sukeliančioje aplinkoje. Nepalieka jokių korozinių apnašų.  
**3 pusės rantytos, buku galu.**

### Techninis aprašymas

Ilgis be antgalio	250 mm
Skerspjūvis	25,3×6,3 mm
atitinka vokišką įkartų tipą	2
Produkto rūšis	Precizinė dildė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		

Plienas <60 HRC	tinka
Plienas <67 HRC	tinka
INOX	tinka
Ti	tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	tinka
Uni	tinka

## Priedai

Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm	519550 110
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 110 mm	519600 110
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm	519510 110
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 120 mm	519600 120
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 140 mm	519400 140
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 120 mm	519550 120
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 125 mm	519510 125
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20