



Precizinė plokščioji dildė, normali, ilgis be antgalio mm / šveicariško tipo įkartos: 250/00



Užsakymo data

Užsakymo numeris	521100 250/00
GTIN	613548064269
Produktų klasė	53B

Aprašymas

Modelis:

Šveicariškos precizinės dildės atitinka aukščiausius formos ir įkartų tikslumo, našumo ir patvarumo reikalavimus. Specialus plienas, kurio kietis **65-66 HRC**. Priešingai nei dildžių dirbtuvėms, šių dildžių forma tiksliai pritaikyta apdirbimo paskirčiai, **šiek tiek gaubta**, su specialaus lenkto profilio įkartomis ir dideliu įvairaus įkartų rašto pasirinkimu. Todėl dildės naudojamos ekonomiškai ir išgaunamas tolygus paviršius.

3 pusės rautytos.

Techninis aprašymas

Skerspjūvis	17,5×5,3 mm
Ilgis be antgalio	250 mm
atitinka vokišką įkartų tipą	1
Produkto rūšis	Precizinė dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		

Plienas <60 HRC	tinka
Plienas <67 HRC	ribotai tinka
INOX	tinka
Ti	ribotai tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	tinka
Uni	ribotai tinka

Priedai

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 125 mm	519510 125
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 120 mm	519600 120
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm	519510 110
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 120 mm	519550 120
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 140 mm	519400 140
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 110 mm	519600 110
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20