



Šlifavimo juosta su keraminiais grūdeliais XK870T, 10×330 mm, Grūdėtumas: 40



Užsakymo data

Užsakymo numeris

558407 40

GTIN

4018875978160

Produktų klasė

56V

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo juosta XK870 su pasigalandančiais **keraminiais grūdeliais (CER)** yra produktyvi ir patvari. Papildomas aktyvaus šlifavimo savybių turintis sluoksnis (**TOP Size**) užtikrina šaltą šlifavimą ir padidina pjovimo produktyvumą.

T audinys (tvirtas ir lankstus) dedamas ant **rankinių šlifuoklių**.

Paskirtis:

Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.:

nerūdijančiajam plienui, nikelio lydiniams, chromui, titanui, aliuminiui.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526ir toliau.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas

40

Serija

XK870T

Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdėliai
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis	10 mm
Šlifavimo juostos ilgis	330 mm
Produkto pavadinimo požymis	10×330 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka	35-40 m/s	
Plienas <900 N/mm ²	tinka	32-38 m/s	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	20-25 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	32-38 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	25-30 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	20-25 m/s	H
INOX	tinka	18-30 m/s	
Ti	ribotai tinka	10-20 m/s	
Ketus (G)	tinka	30-45 m/s	K
CuZn	ribotai tinka	35-45 m/s	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		