



## Šlifavimo juosta su keraminiais grūdeliais XK870T, 20×520 mm, Grūdėtumas: 40



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

558401 40

GTIN

4018875525593

Produktų klasė

56V

### Aprašymas

#### Modelis:

**Šlifavimo juosta XK870** su pasigalandančiais **keraminiais grūdeliais (CER)** yra produktyvi ir patvari. Papildomas aktyvaus šlifavimo savybių turintis sluoksnis (**TOP Size**) užtikrina šaltą šlifavimą ir padidina pjovimo produktyvumą.

T audinys (tvirtas ir lankstus) dedamas ant **rankinių šlifuoklių**.

#### Paskirtis:

Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.:

**nerūdijančiajam plienui, nikelio lydiniams, chromui, titanui, aliuminiui.**

#### Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526ir toliau.

### Techninis aprašymas

Grūdėtumas

40

Serija

XK870T

Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdėliai
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis	20 mm
Šlifavimo juostos ilgis	520 mm
Produkto pavadinimo požymis	20×520 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka	35-40 m/s	
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	32-38 m/s	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20-25 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	32-38 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	25-30 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	20-25 m/s	H
INOX	tinka	18-30 m/s	
Ti	ribotai tinka	10-20 m/s	
Ketus (G)	tinka	30-45 m/s	K
CuZn	ribotai tinka	35-45 m/s	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		