



VALTITAN precizinė plokščia dildė, Ilgis be antgalio mm / šveicariško tipo įkartos: 150/0



Užsakymo data

Užsakymo numeris	520150 150/0
GTIN	613548062159
Produktų klasė	53B

Aprašymas

Modelis:

Labai naši precizinė dildė VALTITAN ypatingai patvari, nes paviršiaus kietumas – **1200 HV**. Specialus įkartų profilis neleidžia dildėms pasidengti drožlėmis. Aukščiausias našumas ir patvarumas. Beveik nerūdijančios, todėl jas galima naudoti ir rūdis sukeliančioje aplinkoje. Nepalieka jokių korozinių apnašų.
3 pusės rantytos, buku galu.

Techninis aprašymas

Ilgis be antgalio	150 mm
Skerspjūvis	18,5×4 mm
atitinka vokišką įkartų tipą	1–2
Produkto rūšis	Precizinė dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		

Plienas <60 HRC	tinka
Plienas <67 HRC	tinka
INOX	tinka
Ti	tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	tinka
Uni	tinka

Priedai

Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm	519550 110
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 110 mm	519600 110
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 90 mm	519510 90
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 120 mm	519400 120
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 100 mm	519550 100