


Garant**Šlifavimo ritinėlis (CER), Grūd. dyd. 80, Galvutės Ø × plotis: 40X15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554160 40X15
GTIN	4045197882806
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.

Šlifavimo plokštelės padengtos **keraminiais grūdeliais (CER)**.

Paskirtis:

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	80
Galvos Ø	40 mm
Galvutės plotis	15 mm
Koto Ø	6 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	12000 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius	19100 min ⁻¹
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika

Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 80
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		