



Šlifavimo juosta su keraminiais grūdeliais XK870X, 150×2000 mm, Grūdėtumas: 40



Užsakymo data

Užsakymo numeris

558430 40

GTIN

4018875701058

Produktų klasė

56V

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo juosta XK870 su pasigalandančiais **keraminiais grūdeliais (CER)** yra produktyvi ir patvari. Papildomas aktyvaus šlifavimo savybių turintis sluoksnis (**TOP Size**) užtikrina šaltą šlifavimą ir padidina pjovimo produktyvumą.

X audinys (tvirtas) skirtas šlifavimui **stacionariomis šlifavimo staklėmis** su didele prispaudžiamąja jėga.

Paskirtis:

Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.: **nerūdijančiam plienui, nikelio lydiniams, chromui, titanui, aliuminiui.**

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas

40

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Serija | XK870X |
| Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdėliai |
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |
| Šlifavimo juostos plotis | 150 mm |
| Šlifavimo juostos ilgis | 2000 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | 150×2000 mm |
| Produkto rūšis | Šlifavimo juosta |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | ribotai tinka | 35-40 m/s | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 32-38 m/s | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 20-25 m/s | P |
| Plienas <55 HRC | tinka | 32-38 m/s | H |
| Plienas <60 HRC | tinka | 25-30 m/s | H |
| Plienas <67 HRC | tinka | 20-25 m/s | H |
| INOX | tinka | 18-30 m/s | |
| Ti | ribotai tinka | 10-20 m/s | |
| Ketus (G) | tinka | 30-45 m/s | K |
| CuZn | ribotai tinka | 35-45 m/s | N |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |