



Dildė medienai, pusapvalė, įkartos 3 (glotni), Ilgis be antgalio: 250mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	519340 250
GTIN	4009215007183
Produktų klasė	56B

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai apdirbami profilinio kalimo būdu ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis iki pat kraštų padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Po kruopščiausio apdirbimo šiluminiu būdu grūdinant šios aukštos kokybės medienos dildės **įgauna geriausias darbo savybes ir patvarumą.**

Pusapvalė

Techninis aprašymas

Ilgis be antgalio	250 mm
Skerspjūvis	25×7 mm
Įkartos	įkartos 3 (glotni)
Forma	C
Norma	DIN 7263
Produkto rūšis	Brūžiklis medienai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		

Mediena

tinka

Priedai

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 140 mm	519400 140
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 125 mm	519510 125
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm	519510 110
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 110 mm	519600 110
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm	519550 110
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 120 mm	519600 120
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 120 mm	519550 120
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40