



## Precizinė plokščia dildė, Ilgis be antgalio mm / šveicariško tipo įkartos: 100/2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	520100 100/2
GTIN	613548065600
Produktų klasė	53B

### Aprašymas

#### Modelis:

**Šveicariškos precizinės dildės** atitinka aukščiausius formas ir įkartų tikslumo, našumo ir patvarumo reikalavimus. Specialus plienas, kurio kietis **65-66 HRC**. Priešingai nei dildžių dirbtuvėms, šių dildžių forma tiksliai pritaikyta apdirbimo paskirčiai, **šiek tiek gaubta**, su specialaus lenkto profilio įkartomis ir dideliu įvairaus įkartų rašto pasirinkimu. Todėl dildės naudojamos ekonomiškai ir išgaunamas tolygus paviršius.

**3 pusės rantytos, buku galu.**

### Techninis aprašymas

Skerspjūvis	12,5×3 mm
Ilgis be antgalio	100 mm
atitinka vokišką įkartų tipą	3–4
Produkto rūšis	Precizinė dildė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		

Plienas <60 HRC	tinka
Plienas <67 HRC	ribotai tinka
INOX	tinka
Ti	ribotai tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	tinka
Uni	ribotai tinka

## Priedai

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 95 mm	519600 95
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 80 mm	519400 80
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 100 mm	519400 100
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 90 mm	519510 90
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 100 mm	519550 100
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25