



## Dildė medienai, apvali, įkartos 2 (vidutinė), Ilgis be antgalio: 200mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	519370 200
GTIN	4009215007374
Produktų klasė	56B

### Aprašymas

#### Modelis:

Ruošiniai apdirbami profilinio kalimo būdu ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis iki pat kraštų padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Po kruopščiausio apdirbimo šiluminiu būdu grūdinant šios aukštos kokybės medienos dildės **įgauna geriausias darbo savybes ir patvarumą.**

#### Apvali

### Techninis aprašymas

Ilgis be antgalio	200 mm
Skersmuo	8 mm
Įkartos	įkartos 2 (vidutinė)
Forma	E
Norma	DIN 7263
Produkto rūšis	Brūžiklis medienai

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		

Mediena

tinka

**Priedai**

Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 100 mm	519400 100
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 110 mm	519600 110
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm	519550 110
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 100 mm	519510 100
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 120 mm	519600 120
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 120 mm	519550 120
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm	519510 110