



Etalonų priedų rinkinys, Rinkinio turinys: 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	481500 8
GTIN	4030489221159
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Paskirtis:

Etalonų naudojimui preciziniams matavimo įrenginiams, ženklinimo prietaisams ir kontroliniams kalibrams.

Turinys:

Ženklinimo smaigalys: 1 vnt.

Atraminis centras: 1 vnt.

Laikiklio padas Nr. 482900. 1 vnt.

Etalonų laikiklis Nr. 481700: po 1 vnt. dyd. 0–50; 0–100; 100–200 Matavimo antgaliai Nr. 481900 po 1 porą: dyd. 4; 10

Turinys:

Matavimo lūpos Nr. 481900 po 1 porą: dyd. 4, 10

Ženklinimo smaigalys: 1 vnt.

Centravimo smaigalys: 1 vnt.

Laikiklio padas Nr. 482900.: 1 vnt.

Matų laikiklis Nr. 481700: po 1 vnt. dyd. 0 – 50; 0 – 100; 100 – 200

Techninis aprašymas

Rinkinio turinys	8
Pakuotė	tvirta dėžė

Produkto rūšis

Ženklinimo prietaisai
ir kontroliniai kalibrai

Priedai

Plokščių ir lygiagrečių matavimo kojelių pora Tipas 125	481902 125
Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova Užmovos Ø kiekvienai antgalių porai 4 mm	481900 4
Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova Užmovos Ø kiekvienai antgalių porai 16 mm	481900 16
Galinio ilgio matų laikiklis, reguliuojamas Užspaudimo ribos 100-200 mm	481700 100-200
Plokščių ir lygiagrečių matavimo kojelių pora Tipas 100	481902 100
Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova Užmovos Ø kiekvienai antgalių porai 10 mm	481900 10
Plokščių matavimo kojelių pora Tipas 100	481901 100
Galinio ilgio matų laikiklis, reguliuojamas Užspaudimo ribos 200-400 mm	481700 200-400
Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova Užmovos Ø kiekvienai antgalių porai 20 mm	481900 20
Plokščių matavimo kojelių pora Tipas 125	481901 125
Galinio ilgio matų laikiklis, reguliuojamas Užspaudimo ribos 0-100 mm	481700 0-100
Laikiklio padas	482900