



Etalonų priedų rinkinys, Rinkinio turinys: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	481500 10
GTIN	4030489221166
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Paskirtis:

Etalonų naudojimui preciziniams matavimo įrenginiams, ženklinimo prietaisams ir kontroliniams kalibrams.

Turinys:

Ženklinimo smaigalys: 1 vnt.

Atraminis centras: 1 vnt.

Laikiklio padas Nr. 482900. 1 vnt.

Etalonų laikiklis Nr. 481700: po 1 vnt. dyd. 0–50; 0–100; 100–200 Matavimo lūpos Nr. 481900 po 1 porą: dyd. 4; 10; 16; 20

Turinys:

Matavimo lūpos Nr. 481900 po 1 porą: dyd. 4; 10; 16; 20

Ženklinimo smaigalys: 1 vnt.

Centravimo smaigalys: 1 vnt.

Laikiklio padas Nr. 482900.: 1 vnt.

Matų laikiklis Nr. 481700: po 1 vnt. dyd. 0 – 50; 0 – 100; 100 – 200

Techninis aprašymas

Rinkinio turinys	10
Pakuotė	tvirta dėžė

Produkto rūšis

Ženklinimo prietaisai
ir kontroliniai kalibrai**Priedai**Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova Užmovos Ø
kiekvienai antgalių porai 20 mm

481900 20

Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova Užmovos Ø
kiekvienai antgalių porai 4 mm

481900 4

Galinio ilgio matų laikiklis, reguliuojamas Užspaudimo
ribos 0-100 mm

481700 0-100

Laikiklio padas

482900

Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova Užmovos Ø
kiekvienai antgalių porai 16 mm

481900 16

Plokščių ir lygiagrečių matavimo kojelių pora Tipas 100

481902 100

Galinio ilgio matų laikiklis, reguliuojamas Užspaudimo
ribos 200-400 mm

481700 200-400

Plokščių matavimo kojelių pora Tipas 100

481901 100

Galinio ilgio matų laikiklis, reguliuojamas Užspaudimo
ribos 100-200 mm

481700 100-200

Plokščių matavimo kojelių pora Tipas 125

481901 125

Plokščių ir lygiagrečių matavimo kojelių pora Tipas 125

481902 125

Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova Užmovos Ø
kiekvienai antgalių porai 10 mm

481900 10