

**Galinio ilgio matų laikiklis, reguliuojamas, Užspaudimo ribos: 0-100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	481700 0-100
GTIN	4030489220749
Produktų klasė	48B

Aprašymas**Modelis:**

Etalonų laikiklis, reguliuojamas. Patentuotas nustatymo būdas leidžia saugiai ir greitai įtvirtinti lygiagrečius etalonus. Fiksavimo mechanizmas užtikrina, kad etalonai neiškristų.

Techninis aprašymas

Plotis	30 mm
Ilgis	206 mm
Užspaudimo ribos	0 - 100 mm
Produkto rūšis	Etalono laikiklis

Priedai

Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova Užmovos Ø kiekvienai antgalių porai 4 mm	481900 4
Plokščių matavimo kojelių pora Tipas 125	481901 125
Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova Užmovos Ø kiekvienai antgalių porai 20 mm	481900 20
Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova Užmovos Ø kiekvienai antgalių porai 16 mm	481900 16

Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova Užmovos Ø kiekvienai antgalių porai 10 mm	481900 10
Plokščių ir lygiagrečių matavimo kojelių pora Tipas 100	481902 100
Plokščių ir lygiagrečių matavimo kojelių pora Tipas 125	481902 125
Plokščių matavimo kojelių pora Tipas 100	481901 100
Laikiklio padas	482900