

**Šlifavimo juosta Cubitron™II 984F, 50×2000 mm, Grūdėtumas: 60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	558452 60
GTIN	4046719801541
Produktų klasė	53S

Aprašymas**Modelis:**

Cubitron™ II šlifavimo juosta 984F su grynais, tiksliai suformuotais keraminiais grūdeliais ant tvirto YF poliesterio pagrindo. **Naši šlifavimo juosta išankstiniam galandimui** ant stacionarių galandimo prietaisų. Aušinamas šlifavimas dėl šlifavimo medžiagos.

YF audinys (tvirtas) skirtas **stacionarioms šlifavimo staklėms su didele prispaudžiamąja jėga.**

Paskirtis:

Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.: **nerūdijančiam plienui, nikelio lydiniams, chromui, titanui, aliuminiui.**

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526ir toliau.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	60
Serija	Cubitron™II 984F

Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis	50 mm
Šlifavimo juostos ilgis	2000 mm
Produkto pavadinimo požymis	50×2000 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka	35-40 m/s	
Plienas <900 N/mm ²	tinka	32-38 m/s	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	20-25 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	32-38 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	25-30 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	20-25 m/s	H
INOX	tinka	18-30 m/s	
Ketus (G)	tinka	30-45 m/s	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		