

**RENISHAW****Liestukas su apvaliu rubino antgaliu ilgis 10/11 mm, Rutulio Ø D: 0,3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	494220 0,3
GTIN	2050000973604
Produktų klasė	49F

**Aprašymas****Modelis:**

Keraminiai rutuliniai liestukai su rubino antgaliu ir prijungimo sriegiu M2

**Pastaba:**

Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.

**Techninis aprašymas**

Svoris	0,3 g
Rutulio Ø D	0,3 mm
efektyvus matavimo ilgis	2 mm
Koto Ø S	0,2 mm
Koto medžiaga	Kietlydinys
Ilgis l	10 mm
Prijungimo sriegis	M2
Viršūnės medžiaga	Rubinas
Produkto rūšis	Antgaliai

**Priedai**

Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 20 mm	494214 20
--	-----------

Liestukų valymo rinkinys	494240
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 30 mm	494214 30
Adapteris Tipas M3/M2	494218 M3/M2
5 eigų keičiamo liestuko laikiklis M2 Tipas M2/5	494219 M2/5
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 40 mm	494214 40
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 10 mm	494214 10