



Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) GRIT R, 75×2000 mm, Grūdėtumas: 60



Užsakymo data

Užsakymo numeris	558453 60
GTIN	4014586278551
Produktų klasė	56Z

Aprašymas

Modelis:

Aukščiausios klasės šlifavimo juosta, **ypač tvirtas poliesterio audinys** su sintetinės dervos rišikliu, cirkonio korundu (**ZA**), dengiamasis riškis su aktyviomis šlifavimo savybėmis (šaltas šlifavimas).

Paskirtis:

GRIT juostinėms šlifavimo mašinoms iš serijos GX, GIS, GI.

Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1 %

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	60
Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis	75 mm

Šlifavimo juostos ilgis	2000 mm
Produkto pavadinimo požymis	75×2000 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka	32-38 m/s	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	20-25 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	32-38 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	25-30 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	20-25 m/s	H
INOX	tinka	18-30 m/s	
Ti	tinka	10-20 m/s	
Ketus (G)	tinka	30-45 m/s	K
Mediena	tinka	23-26 m/s	
sausasis	tinka		