



## Laikiklio padas



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	482900
GTIN	4030489221210
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

#### Modelis:

**Laikiklio padas** etalono laikiklio Nr. 481700 tvirtinimui. Naudojamas kaip kontrolinis kalibras, precizinis aukščio žymeklis ir pan.. Padas lakuotas, pagrindas nugludintas. Etalonų laikiklio pagrindas tiksliai sureguliuotas pagal atraminę plokštumą.

Ilgis: 106 mm

Plotis: 70 mm

Aukštis: 28 mm

### Techninis aprašymas

Aukštis	28 mm
Plotis	70 mm
Ilgis	106 mm
Produkto rūšis	Laikiklio padas

### Priedai

481900 10

Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova Užmovos Ø kiekvienai antgalių porai 10 mm

Plokščių ir lygiagrečių matavimo kojelių pora Tipas 125

481902 125

Galinio ilgio matų laikiklis, reguliuojamas. Užspaudimo ribos 100-200 mm

481700 100-200

Plokščių matavimo kojelių pora Tipas 100

481901 100

Plokščių ir lygiagrečių matavimo kojelių pora Tipas 100

481902 100

Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova Užmovos Ø kiekvienai antgalių porai 16 mm

481900 16

Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova Užmovos Ø kiekvienai antgalių porai 4 mm

481900 4

Galinio ilgio matų laikiklis, reguliuojamas. Užspaudimo ribos 200-400 mm

481700 200-400

Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova Užmovos Ø kiekvienai antgalių porai 20 mm

481900 20

Galinio ilgio matų laikiklis, reguliuojamas. Užspaudimo ribos 0-100 mm

481700 0-100

Plokščių matavimo kojelių pora Tipas 125

481901 125