



## Habilis precizinė dildė Visas ilgis 215 mm, SH 00 / DH 1, Tipas: 4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	527060 4
GTIN	613548056288
Produktų klasė	53B

### Aprašymas

#### Modelis:

**Šveicariškos precizinės dildės** pasižymi ypač tikslia forma ir įkartomis, dideliu našumu ir patvarumu. Panašios į adatines dildes, tačiau su **tvirtesniu, kaldintu** 4-briauniu arba 6-briauniu **antgaliu** ir **sustiprintu kotu**. **Nereikia atskiros rankenos**.

#### Paskirtis:

Ypač tinka gaminti įrankius ir profilius. **Habilis precizinės dildės** atlaiko **didesnį darbinį slėgį** negu adatinės dildės.

### Techninis aprašymas

Skerspjūvis	6,5 mm
Bendras ilgis	215 mm
Dildės plotas	visos pusės rantiškos
Forma	apvali
Šveicariško tipo įkartos	00
atitinka vokišką įkartų tipą	1
Produkto pavadinimo požymis	SH 00 / DH 1
su dildės rankena	ne
Reikia atskiros rankenos	ne
Produkto rūšis	Precizinė dildė

### Vartotojo duomenys

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Uni	ribotai tinka		