



VALTITAN precizinė pusapvalė dildė, ilgis be antgalio mm / šveicariško tipo įkartos: 150/0



Užsakymo data

Užsakymo numeris	525050 150/0
GTIN	613548062531
Produktų klasė	53B

Aprašymas

Modelis:

Labai naši precizinė dildė VALTITAN ypatingai patvari, nes paviršiaus kietumas – **1200 HV**.

Specialus įkartų profilis neleidžia dildėms pasidengti drožlėmis. Aukščiausias našumas ir patvarumas. Beveik nerūdijančios, todėl jas galima naudoti ir rūdis sukeliančioje aplinkoje. Nepalieka jokių korozinių apnašų.

Įkartos iš visų pusių; smailiu galu.

Techninis aprašymas

Skerspjūvis	15,1×5,8 mm
Ilgis be antgalio	150 mm
atitinka vokišką įkartų tipą	1–2
Produkto rūšis	Precizinė dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		

Plienas <60 HRC	tinka
Plienas <67 HRC	tinka
INOX	tinka
Ti	tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	tinka
Uni	tinka

Priedai

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40