



Precizinė pusapvalė dildė, Ilgis be antgalio mm / šveicariško tipo įkartos: 150/1



Užsakymo data

| | |
|------------------|--------------|
| Užsakymo numeris | 525000 150/1 |
| GTIN | 613548069462 |
| Produktų klasė | 53B |

Aprašymas

Modelis:

Šveicariškos precizinės dildės atitinka aukščiausius formos ir įkartų tikslumo, našumo ir patvarumo reikalavimus. Specialus plienas, kurio kietis **65-66 HRC**. Priešingai nei dildžių dirbtuvėms, šių dildžių forma tiksliai pritaikyta apdirbimo paskirčiai, **šiek tiek gaubta**, su specialaus lenkto profilio įkartomis ir dideliu įvairaus įkartų rašto pasirinkimu. Todėl dildės naudojamos ekonomiškai ir išgaunamas tolygus paviršius.

Įkartos iš visų pusių; smailiu galu.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Skerspjūvis | 15,1×5,8 mm |
| Ilgis be antgalio | 150 mm |
| atitinka vokišką įkartų tipą | 3 |
| Produkto rūšis | Precizinė dildė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |

| | |
|-----------------|---------------|
| Plienas <60 HRC | tinka |
| Plienas <67 HRC | ribotai tinka |
| INOX | tinka |
| Ti | ribotai tinka |
| Ketus (G) | tinka |
| CuZn | tinka |
| Plastikas, GFK | tinka |
| Mediena | tinka |
| Uni | ribotai tinka |

Priedai

| | |
|--|---------------|
| Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| 2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 110 mm | 519600 110 |
| Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 90 mm | 519510 90 |
| Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm | 519550 110 |
| Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 120 mm | 519400 120 |
| Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 100 mm | 519510 100 |