



Sinusinė liniuotė, Atstumas tarp ritinėlių centrų: 100 mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 483000 100 |
| GTIN | 4045197210654 |
| Produktų klasė | 42K |

Aprašymas

Modelis:

Grūdintas, tikslai nušlifluotas, su priekiniu stabdikliu, saugančiu, kad detalė nenuslystų.

Paskirtis:

Tiksliam kampų patikrinimui ir nustatymui lygiagrečiais etalonais pagal sinuso principą (etalonus žr. Nr. 480200 – 481310).

Tiekama su perskaičiavimo lentele iš laipsnių / minučių į mm (pvz., norint – išgauti 10° kampą – reikia padėti 17,365 mm aukščio etalonus po liniuotės ritiniu).

visos dalys: grūdintas

Plotis be ratukų: 15 mm

Aukštis be ratukų: 29,5 mm

Ritinėlių atstumo tikslumas: $\pm 0,002$ mm

Atraminio paviršiaus pagrindo lygiagretumas ritininei dangai: $\pm 0,0025$ mm

Techninis aprašymas

| | |
|--|-----------------|
| Plotis be ratukų | 15 mm |
| Aukštis be ratukų | 29,5 mm |
| Atstumas tarp ritinėlių centrų | 100 mm |
| Atraminio paviršiaus pagrindo lygiagretumas ritininei dangai | $\pm 0,0025$ mm |
| Ritinėlių atstumo tikslumas | $\pm 0,002$ mm |
| Norma | DIN 2273 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| visos dalys | grūdintas |
| Produkto rūšis | Sinusinė liniuotė |
| Paslaugos | |
| Žymėjimas lazeriu Tipas | 018940 |