



## Galinio ilgio matų laikiklis, reguliuojamas, Užspaudimo ribos: 200-400mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	481700 200-400
GTIN	4030489220824
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

#### Modelis:

**Etalonų laikiklis, reguliuojamas.** Patentuotas nustatymo būdas leidžia saugiai ir greitai įtvirtinti lygiagrečius etalonus. Fiksavimo mechanizmas užtikrina, kad etalonai neiškristų.

### Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	200 - 400 mm
Plotis	30 mm
Ilgis	506 mm
Produkto rūšis	Etalono laikiklis

### Priedai

Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova Užmovos Ø kiekvienai antgalių porai 4 mm	481900 4
Plokščių matavimo kojelių pora Tipas 100	481901 100
Plokščių ir lygiagrečių matavimo kojelių pora Tipas 100	481902 100
Laikiklio padas	482900
Plokščių ir lygiagrečių matavimo kojelių pora Tipas 125	481902 125
Plokščių matavimo kojelių pora Tipas 125	481901 125

Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova Užmovos  $\emptyset$   
kiekvienai antgalių porai 10 mm

481900 10

Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova Užmovos  $\emptyset$   
kiekvienai antgalių porai 20 mm

481900 20

Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova Užmovos  $\emptyset$   
kiekvienai antgalių porai 16 mm

481900 16