



Sinusinė liniuotė, Atstumas tarp ritinėlių centrų: 200 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	483000 200
GTIN	4045197210661
Produktų klasė	42K

Aprašymas

Modelis:

Grūdintas, tikslai nušlifluotas, su priekiniu stabdikliu, saugančiu, kad detalė nenuslystų.

Paskirtis:

Tiksliam kampų patikrinimui ir nustatymui lygiagrečiaisiais etalonais pagal sinuso principą (etalonus žr. Nr. 480200 – 481310).

Tiekama su perskaičiavimo lentele iš laipsnių / minučių į mm (pvz., norint – išgauti 10° kampą – reikia padėti 17,365 mm aukščio etalonus po liniuotės ritiniu).

visos dalys: grūdintas

Plotis be ratukų: 15 mm

Aukštis be ratukų: 29,5 mm

Ritinėlių atstumo tikslumas: $\pm 0,004$ mm

Atraminio paviršiaus pagrindo lygiagretumas ritininei dangai: $\pm 0,0025$ mm

Techninis aprašymas

Aukštis be ratukų	29,5 mm
Atstumas tarp ritinėlių centrų	200 mm
Plotis be ratukų	15 mm
Atraminio paviršiaus pagrindo lygiagretumas ritininei dangai	$\pm 0,0025$ mm
Ritinėlių atstumo tikslumas	$\pm 0,004$ mm
Norma	DIN 2273

visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Sinusinė liniuotė

Paslaugos

Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
-------------------------	--------