



Habilis precizinė dildė Visas ilgis 215 mm, SH 00 / DH 1, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	527060 3
GTIN	613548056226
Produktų klasė	53B

Aprašymas

Modelis:

Šveicariškos precizinės dildės pasižymi ypač tikslia forma ir įkartomis, dideliu našumu ir patvarumu. Panašios į adatines dildes, tačiau su **tvirtesniu, kaldintu** 4-briauniu arba 6-briauniu **antgaliu** ir **sustiprintu kotu**. **Nereikia atskiros rankenos**.

Paskirtis:

Ypač tinka gaminti įrankius ir profilius. **Habilis precizinės dildės** atlaiko **didesnį darbinį slėgį** negu adatinės dildės.

Techninis aprašymas

Forma	pusapvalė
Dildės plotas	2
Skerspjūvis	12,2×3,4 mm
Bendras ilgis	215 mm
Šveicariško tipo įkartos	00
atitinka vokišką įkartų tipą	1
Produkto pavadinimo požymis	SH 00 / DH 1
su dildės rankena	ne
Reikia atskiros rankenos	ne
Produkto rūšis	Precizinė dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Uni	ribotai tinka		