

3M**Šlifavimo juosta (A) 237AA Trizact™, 40×815 mm, Grūdėtumas: 180****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	558465 180
GTIN	2050001694096
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Piramidės formos šlifuojamosios dalelės (A) surištos tikslia trijų matavimų struktūra iš mažiausių aliuminio oksido mineralinių dalelių. Dylant nuolat atsidengia nauji šlifuojamųjų dalelių sluoksniai – ir taip iki pat audinio pagrindo (X audinys).

Paskirtis:

Paviršiaus kokybės pagerinimui ir užbaigimui. Išlieka **absoliučiai tokios pat kokybės glotnaus šlifavimo rezultatai** apdirbant visų rūšių plieną, chromo ir nikelio, kobalto, nikelio ir titano lydinius.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.

Techninis aprašymas

3M grūdėtumo apibrėžimas	A100
Grūdėtumas	180

Serija	237AA
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis	40 mm
Šlifavimo juostos ilgis	815 mm
Produkto pavadinimo požymis	40×815 mm
Gamintojo pavadinimas	237AA Trizact™
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka	32-38 m/s	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	20-25 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	32-38 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	25-30 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	20-25 m/s	H
INOX	tinka	18-30 m/s	
Ti	tinka	10-20 m/s	
Ketus (G)	tinka	30-45 m/s	K
sausasis	tinka		