

**Šlifavimo juosta (A) 237AA Trizact™, 75×2000 mm, Grūdėtumas: 280****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	558471 280
GTIN	4001895603570
Produktų klasė	53M

**Aprašymas****Modelis:**

**Piramidės formos šlifuojamosios dalelės (A)** surištos tikslia trijų matavimų struktūra iš mažiausių aliuminio oksido mineralinių dalelių. Dylant nuolat atsidengia nauji šlifuojamųjų dalelių sluoksniai – ir taip iki pat audinio pagrindo (X audinys).

**Paskirtis:**

Paviršiaus kokybės pagerinimui ir užbaigimui. Išlieka **absoliučiai tokios pat kokybės glotnaus šlifavimo rezultatai** apdirbant visų rūšių plieną, chromo ir nikelio, kobalto, nikelio ir titano lydinius.

**Pastaba:**

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	280
3M grūdėtumo apibrėžimas	A65

Serija	237AA
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis	75 mm
Šlifavimo juostos ilgis	2000 mm
Produkto pavadinimo požymis	75×2000 mm
Gamintojo pavadinimas	237AA Trizact™
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	32-38 m/s	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20-25 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	32-38 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	25-30 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	20-25 m/s	H
INOX	tinka	18-30 m/s	
Ti	tinka	10-20 m/s	
Ketus (G)	tinka	30-45 m/s	K
sausasis	tinka		