



## Precizinė pusapvalė dildė, Ilgis be antgalio mm / šveicariško tipo įkartos: 250/00



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	525000 250/00
GTIN	613548069165
Produktų klasė	53B

### Aprašymas

#### Modelis:

**Šveicariškos precizinės dildės** atitinka aukščiausius formos ir įkartų tikslumo, našumo ir patvarumo reikalavimus. Specialus plienas, kurio kietis **65-66 HRC**. Priešingai nei dildžių dirbtuvėms, šių dildžių forma tiksliai pritaikyta apdirbimo paskirčiai, **šiek tiek gaubta**, su specialaus lenkto profilio įkartomis ir dideliu įvairaus įkartų rašto pasirinkimu. Todėl dildės naudojamos ekonomiškai ir išgaunamas tolygus paviršius.

**Įkartos iš visų pusių; smailiu galu.**

### Techninis aprašymas

Skerspjūvis	25,5×7,5 mm
Ilgis be antgalio	250 mm
atitinka vokišką įkartų tipą	1
Produkto rūšis	Precizinė dildė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		

Plienas <60 HRC	tinka
Plienas <67 HRC	ribotai tinka
INOX	tinka
Ti	ribotai tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	tinka
Uni	ribotai tinka

## Priedai

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25