



Habilis precizinių dildžių rinkinys 5 vnt., Bendras ilgis mm / šveicariško tipo įkartos: 215/1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	527050 215/1
GTIN	613548056332
Produktų klasė	53B

Aprašymas

Modelis:

Šveicariškos precizinės dildės pasižymi ypač tikslia forma ir įkartomis, dideliu našumu ir patvarumu. Panašios į adatinės dildes, tačiau su **tvirtesniu, kaldintu 4-briauniu arba 6-briauniu antgaliu** ir **sustiprintu kotu. Nereikia atskiros rankenos.**

Paskirtis:

Ypač tinka gaminti įrankius ir profilius. **Habilis precizinės dildės** atlaiko **didesnį darbinį slėgį** negu adatinės dildės.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 dildę Nr. 527060 / 7070 dyd. 1, 3, 4, 5, 6 su dėžute.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	215 mm
atitinka vokišką įkartų tipą	3
Produkto rūšis	Precizinė dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		

Plienas <900 N/mm ²	tinka
Plienas <1400 N/mm ²	tinka
Plienas <55 HRC	tinka
Plienas <60 HRC	tinka
Plienas <67 HRC	tinka
INOX	tinka
Ti	ribotai tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	tinka
Uni	ribotai tinka

Priedai

Habilis precizinė dildė Visas ilgis 215 mm Tipas 5	527070 5
Habilis precizinė dildė Visas ilgis 215 mm Tipas 6	527070 6