

Kontrolinių kaiščių rinkiniai medinėje dėžutėje 2 tolerancijos klasė, Tipas: 4-5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	483830 4-5
GTIN	2050001048684
Produktų klasė	48A

Aprašymas

Modelis:

Iš aukštos kokybės plieno, grūdintas (60 ± 2 HRC) ir atleistas. Matavimo strypų rinkiniai tvarkingai ir aiškiai sudėlioti medinėje dėžutėje, kiaurymės paženklintos (nuo 1,5 mm \varnothing papildomi užrašai ant pačių strypų). Matavimo strypų ilgis 40 mm, kai \varnothing iki 0,99 mm, virš - 70 mm.

2 tolerancijos klasė: koto $\varnothing \pm 0,002$ mm. 1 medinė dėžutė.

Paskirtis:

Įvairiems darbams įrankių bei įrenginių gamyboje, pvz.: gręžimo tolerancijų matavimui, kiaurymių padėties patikrinimui, atstumo tarp dviejų kiaurymių patikrinimui, krumpliaračių arba sriegių matavimams, taip pat kampo bei profilio tikrinimui ir t.t.

Techninis aprašymas

Nominalieji matmenys	4,01 - 5 mm
Žingsnis	0,01 mm
Kontrolinių kaiščių kiekis	100
Norma	DIN 2269
Tolerancijos klasė	2
Kietis	60 ± 2 HRC

Medžiaga	Aukščiausios kokybės plienas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S18
Produkto rūšis	Kontrolinis kaištis

Paslaugos

KalibravimasMatavimo strypų rinkinys Rinkinio turinys 100	020880 100
DAkKS kalibravimasMatavimo strypų rinkinys Rinkinio turinys 100	020890 100