



## Skaitmeninis kietumo matuoklis Šoras A, Tipas: A



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	495002 A
GTIN	2050001672032
Produktų klasė	49G

### Aprašymas

#### Modelis:

Šoro kietumo matuokliai kietumo nustatymui pagal Šorą A arba D pagal DIN ISO 7619-1 (pakeistas DIN 53505) ir ASTM D 2240. Tvirtas, patogus aliuminio korpusas.

Ryškus, kontrastingas LED grafinis ekranas. Kaupiklis 100 matavimo verčių su data ir laiku. USB sąsaja PK ir įkrovikliui.

#### Paskirtis:

**Šoras A:** minkšta guma, elastomerai, natūralaus kaučiuko gaminiai, liejama derva, oda, neoprenas, poliesteris, minkštas PVC.

#### Priedai pasirinktinai:

Kontrolinis stendas Nr. 495016. Kontrolinių pavyzdžių papildomam patikrinimui reikia teirautis. Programinė įranga patikros protokolams, statistinei ir grafinei informacijai pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	30-200
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis	1

Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Patikros metodas	Šoras A
Sąsaja	USB sąsaja
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	P1
Produkto rūšis	Kietmatis

## Paslaugos

Kalibravimo/Kiečio matuoklis pagal Šorą A+D Tipas H	029000 H
DAkKS kalibravimasKiečio matuoklis pagal Šorą A+D Tipas H	029010 H

## Priedai

Kontrolinis stendas	495016
---------------------	--------