

**RENISHAW****Liestukas su apvaliu rubino antgaliu Ilgis 20 mm, Rutulio Ø D: 1,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	494222 1,5
GTIN	2050000956775
Produktų klasė	49F

**Aprašymas****Modelis:**

Keraminiai rutuliniai liestukai su rubino antgaliu ir prijungimo sriegiu M2

**Pastaba:**

Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø S	1 mm
Svoris	0,5 g
Koto medžiaga	Kietlydinys
Rutulio Ø D	1,5 mm
efektyvus matavimo ilgis	12,5 mm
Ilgis l	20 mm
Prijungimo sriegis	M2
Viršūnės medžiaga	Rubinas
Produkto rūšis	Antgaliai

**Priedai**

5 eigų keičiamo liestuko laikiklis M2 Tipas M2/5	494219 M2/5
--	-------------

Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 20 mm	494214 20
Liestukų valymo rinkinys	494240
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 10 mm	494214 10
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 40 mm	494214 40
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 30 mm	494214 30
Adapteris Tipas M3/M2	494218 M3/M2