

RENISHAW**Liestukas su apvaliu rubino antgaliu Ilgis 20 mm, Rutulio Ø D: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	494222 2
GTIN	2050000956782
Produktų klasė	49F

Aprašymas**Modelis:**

Keraminiai rutuliniai liestukai su rubino antgaliu ir prijungimo sriegiu M2

Pastaba:

Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Rutulio Ø D	2 mm
Svoris	0,4 g
efektyvus matavimo ilgis	14 mm
Koto Ø S	1,4 mm
Koto medžiaga	Plienas
Ilgis l	20 mm
Prijungimo sriegis	M2
Viršūnės medžiaga	Rubinas
Produkto rūšis	Antgaliai

Priedai

Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 20 mm	494214 20
--	-----------

Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 10 mm	494214 10
Adapteris Tipas M3/M2	494218 M3/M2
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 40 mm	494214 40
5 eigų keičiamo liestuko laikiklis M2 Tipas M2/5	494219 M2/5
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 30 mm	494214 30
Liestukų valymo rinkinys	494240