

**RENISHAW****Liestukas su apvaliu rubino antgaliu keramikinis ilgis 100 mm, Rutulio Ø D: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	494236 5
GTIN	2050001740595
Produktų klasė	49F

**Aprašymas****Modelis:**

Keičiami liestukai matavimo prietaisams ir staklėms iš keramikos su M4 prijungimo sriegiu.

**Pastaba:**

Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø S	3,8 mm
efektyvus matavimo ilgis	83,5 mm
Koto medžiaga	Keramika
Rutulio Ø D	5 mm
Svoris	6,3 g
Ilgis l	100 mm
Prijungimo sriegis	M4
Viršūnės medžiaga	Rubinas
Produkto rūšis	Antgaliai

**Priedai**

5 eigų keičiamo liestuko laikiklis M2 Tipas M2/5	494219 M2/5
--	-------------

Adapteris Tipas M3/M2	494218 M3/M2
Liestukų valymo rinkinys	494240
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 20 mm	494214 20
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 10 mm	494214 10
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 40 mm	494214 40
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 30 mm	494214 30