

## Kontrolinių kaiščių rinkiniai medinėje dėžutėje 2 tolerancijos klasė, Tipas: 6-7



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	483830 6-7
GTIN	2050001048707
Produktų klasė	48A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš aukštos kokybės plieno, grūdintas ( $60 \pm 2$  HRC) ir atleistas. Matavimo strypų rinkiniai tvarkingai ir aiškiai sudėlioti medinėje dėžutėje, kiaurymės paženklintos (nuo 1,5 mm  $\varnothing$  papildomi užrašai ant pačių strypų). Matavimo strypų ilgis 40 mm, kai  $\varnothing$  iki 0,99 mm, virš - 70 mm.

**2 tolerancijos klasė:** koto  $\varnothing \pm 0,002$  mm. 1 medinė dėžutė.

#### Paskirtis:

Įvairiems darbams įrankių bei įrenginių gamyboje, pvz.: gręžimo tolerancijų matavimui, kiaurymių padėties patikrinimui, atstumo tarp dviejų kiaurymių patikrinimui, krumpliaračių arba sriegių matavimams, taip pat kampo bei profilio tikrinimui ir t.t.

### Techninis aprašymas

Nominalieji matmenys	6,01 - 7 mm
Žingsnis	0,01 mm
Kontrolinių kaiščių kiekis	100
Norma	DIN 2269
Tolerancijos klasė	2
Kietis	$60 \pm 2$ HRC

Medžiaga	Aukščiausios kokybės plienas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S18
Produkto rūšis	Kontrolinis kaištis

## Paslaugos

KalibravimasMatavimo strypų rinkinys Rinkinio turinys 100	020880 100
DAkKS kalibravimasMatavimo strypų rinkinys Rinkinio turinys 100	020890 100