

HOLEX**Neaustinės medžiagos šlifavimo juosta (A), 75×2000 mm, Grūdėtumo palyginimas: 280****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	558488 280
GTIN	4045197526519
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Sintetinis nailono neaustinis audinys su šlifavimo grūdeliais, surištais sintetine derva, labai patvarus, **tolygi paviršiaus kokybė, mažas šiluminis poveikis.**

Paskirtis:

Rupiai nušlifuotų arba šepėčiu nušveistų paviršių baigiamajam apdirbimui. Taip pat tinka nuvalyti rūdžių apnašas, nedidelius nešvarumus ar senus dažus.

Techninis aprašymas

Grūdėtumo palyginimas	280
Smulkumo laipsnis	labai glotni
Spalva	mėlyna
Modelis	A very fine
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

Šlifavimo juostos plotis	75 mm
Šlifavimo juostos ilgis	2000 mm
Produkto pavadinimo požymis	75×2000 mm
Produkto rūšis	Neaustinio audinio šlifavimo juosta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka	15-20 m/s	
Plienas <900 N/mm ²	tinka	10 m/s	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	10 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	10 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	10 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	10 m/s	H
INOX	tinka	10 m/s	
Ti	tinka	10 m/s	
Ketus (G)	tinka	10 m/s	K
CuZn	tinka	10 m/s	N
Plastikas, GFK	tinka	10 m/s	
Mediena	tinka	10 m/s	
Dažai	tinka	10 m/s	
Uni	tinka	10 m/s	
sausasis	tinka		